

**Inserto KOMET® Unisix®, BK6440, Codice modello W29: 50-000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	236791 50-000
GTIN	4047109226722
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

n. art. 236685; 236686

Nota:**I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: ST900

Codice ISO Inserto: WOEX 100504

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,2 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Descrizione	50-000
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,2 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 100504
Tipo	BK6440
Modello	ST900
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	185 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	165 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	150 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	100 m/min	M
a umido max.	idoneo		