

**Inserto KOMET® Unisix®, BK62, Codice modello W29: 42-010****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 236780 42-010 |
| GTIN            | 4047109059252 |
| Classe articolo | 24T           |

**Descrizione****Per :**

n. art. 236650; 236660; 236685; 236686

**Nota:****I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: GG(G)

Codice ISO Inserto: WOEX 080404

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/gir,**Descrizione tecnica**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Descrizione                                      | 42-010               |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,16 mm/gir,         |
| Codice ISO Inserto                               | WOEX 080404          |
| Tipo   | BK62                 |
| Modello  | GG(G)                |
| Materiale da taglio                              | HM                   |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per foratura |

**Dati utente**

|              | <b>Idoneità</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Codice ISO</b> |
|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| GG(G)        | idoneo          | 200 m/min            | K                 |
| a umido max. | idoneo          |                      |                   |