

**Garant**

**Supporto base Vario Plus Eco, destra, Tipo attacco codolo: PSC63**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274530 PSC63
GTIN	4067263110811
Classe articolo	21U

**Descrizione**

**Esecuzione:**

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all'accoppiamento geometrico.

**Per:**

Cartuccia Vario Plus Eco.

**Fornitura:**

Incluse viti di montaggio.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	105 mm
Tipo attacco codolo	PSC63
Listello di fissaggio	279928 7
Vite di bloccaggio	279815 24
$L_1$	83 mm
$f_2$	15 mm
$h_2$	23 mm
Vite di montaggio	279815 9
$h_1$	19 mm

## Scheda tecnica

L <sub>2</sub>	35 mm
f <sub>1</sub>	7 mm
Passaggio interno per LR	sì
h <sub>3</sub>	54 mm
Serie	Vario Plus Eco
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Portalama

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/274530-PSC63>