

**Inserto di filettatura simturn AX profilo completo 60° interno destro, L2 = 15,2 mm, Modello: 6/M8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	270665 6/M8
GTIN	2050002079274
Classe articolo	24U

Descrizione**Esecuzione:**

Rivestimento: X800 (versione successiva del rivestimento GN39)

Esecuzione simile all'ex codice articolo 240200 (nuovo sistema di bloccaggio).

Uso:

Per la realizzazione di filettature metriche interne ISO.

Per:

Portautensili n. art. 270531 – 270533 e 270539 – 270541.

Descrizione tecnica

S	0,7
f	2,95 mm
t	0,812 mm
Ø D	6 mm
Passo	1,25 mm
Per fori a partire da Ø D _{min}	6,2 mm
Attributo del nome del prodotto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta		
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
INOX < 900 N/mm ²	idonea	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea		
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta		
GG(G)	idonea		
CuZn	idonea		
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		