

Garant

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Lama SLIM completamente isolata, Larghezza delle punte b: 5,5mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	662902 5,5
GTIN	4067263116318
Classe articolo	61F

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura e lama **completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. **Lama** in acciaio al cromo-vanadio.

Con **lama SLIM** = diametro ridotto della lama e dell'isolamento per elementi a vite e a molla in profondità (**Ø isolamento = Ø lama**)

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.

Descrizione tecnica

Spessore delle punte a	1 mm
Lunghezza complessiva	230 mm
Lunghezza lama	125 mm
Isolamento elettrico	VDE 1000 V
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto	Giravite

