

**DC. T 070202, Tipo: SW05****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260381 SW05
GTIN	4960664629596
Classe articolo	25E

**Descrizione**

DC. T 070202 SW05 Tipo: SW05

Rompitrucioli: MQ

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 40 - 100 m/min

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	40 - 100 m/min
Impiego principale	Ti
Rompitrucioli	MQ
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 1 mm

Tipo	SW05
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura