



## Pinza regolabile Cobra® cromata, Lunghezza complessiva: 125mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	705900 125
GTIN	4003773073949
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Snodo passante** (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.

Pinza in esecuzione cromata, manici rivestiti in plastica. **Microregolazione a scatto** con pulsante a molla.

Manici rivestiti in plastica.

#### Norma:

**DIN ISO 8976**

#### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

#### Accessori speciali:

Ganasce di protezione n. art. 705805 Dim. 180-300.

### Descrizione tecnica

Numero di scatti della regolazione micrometrica	13
Apertura per tubi	1 pollici
Apertura per esagono	27 mm
Superficie	cromato
Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no

## Scheda tecnica

Regolazione rapida	no
Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile