

Supporto base Vario plus Eco, sinistra, Tipo attacco codolo: PSC63**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274531 PSC63
GTIN	4067263112228
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Stabilità del sistema ottimizzata grazie al serraggio multiplo delle viti e all'accoppiamento geometrico.

Per:

Cartuccia Vario plus Eco.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	105 mm
Tipo attacco codolo	PSC63
h_2	23 mm
L_2	35 mm
f_1	7 mm
L_1	83 mm
h_1	19 mm
f_2	15 mm
Vite di bloccaggio	279815 24
Listello di fissaggio	279928 7

Vite di montaggio	279815 9
Passaggio interno per LR	sì
h ₃	54 mm
Serie	Vario Plus Eco
Tipo di impiego	sinistra
Tipo di prodotto	Portalama

Accessori

Vite di bloccaggio, Modello: 24	279815 24
Vite di bloccaggio, Modello: 9	279815 9
Listello di fissaggio, Modello: 7	279928 7