



Calibro a corsoio digitale TWIN-CAL, IP67 con trasmettitore TLC-BLE Bluetooth®, Lunghezza: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	405562 150
GTIN	2050002080997
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h. Modo di misura ABS, collegamento TLC integrato per la trasmissione dati. Protezione totale contro i liquidi. Corpo con piastra di protezione in acciaio e interfaccia "Soft Touch".

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Asta di profondità	sì
Lunghezza dei becchi	40 mm
Norma	ISO 13385
Spegnimento automatico	sì
Scostamento di misura E MPE	0,03 mm
Lettura	0,0005 pollici
Altezza cifre display LCD	11 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Numero di batterie contenute	1
Serie	TWIN-CAL

Scheda tecnica

Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Dimensioni internazionali	CR2032
Taratura	A1
Durata batterie	12000 h
Grado di protezione IP	IP 67
Asta di profondità	piatto
Risoluzione	mm/pollici
Commutazione in stand-by	sì
Lettura	0,01 mm
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio universali