



Calibro digitale a corsoio universale TWIN-CAL, IP67, 150 mm senza ruota motrice e trasmettitore TLC-BLE Bluetooth®, Lunghezza: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	405563 150
GTIN	2050002081109
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h. Modo di misura ABS, collegamento TLC integrato per la trasmissione dati. Protezione totale contro i liquidi. Corpo con piastra di protezione in acciaio e interfaccia "Soft Touch".

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Lunghezza dei becchi	40 mm
Durata batterie	12000 h
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Spegnimento automatico	sì
Lettura	0,01 mm
Lettura	0,0005 pollici
Risoluzione	mm/pollici
Scostamento di misura E MPE	0,03 mm
Norma	ISO 13385

Scheda tecnica

Asta di profondità	Ø 1,6
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Dimensioni internazionali	CR2032
Asta di profondità	sì
Grado di protezione IP	IP 67
Taratura	A1
Commutazione in stand-by	sì
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Serie	TWIN-CAL
Altezza cifre display LCD	11 mm
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio universali