

**Visualizzatore TWIN-T20 nano, Modello: T20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	405570 T20
GTIN	2050002081154
Classe articolo	45A

**Descrizione****Esecuzione:**

Visualizzatore per valori di misura con display touchscreen a colori da 7 pollici di facile lettura. Possibilità di visualizzare 1 o 2 misurazioni in contemporanea mediante i 2 collegamenti per tastatori induttivi o i due ingressi USB. 4 modalità di visualizzazione disponibili per una lettura ottimale dei risultati. Il tastatore TESA viene rilevato automaticamente. Misurazione dinamica garantita grazie al rilevamento di 4300 dati grezzi al secondo.

**Funzione:**

- **Formule base (+A, -A, +B, -B e combinazioni di A e B).**
- **Misurazioni dinamiche (min., max., max. – min., valori medi, ecc.).**
- **Tolleranze regolabili con visualizzazione OK/NOK.**
- **Funzione integrata per la classificazione (8 max.).**
- **Uscita dati mediante RS232, USB o Bluetooth®.**

**Descrizione tecnica**

Grado di protezione IP	IP 65
Altezza	119 mm
Larghezza	190 mm
Display	155 × 87
Lunghezza	112 mm

Alimentazione	Alimentazione di rete
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia USB