

Elemento base con ripiani obliqui, larghezza 1300 mm, Profondità: 500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990604 500
GTIN	4058255012695
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Scaffale Kanban e scaffalatura con ripiani obliqui utilizzabili su entrambi i lati, ideali per la modalità di stoccaggio secondo il principio "first-in-first-out", poiché la merce immagazzinata può scorrere sui ripiani lisci zincati.

Telai profilati a T e ripiani zincati. Con un **carico ripiano massimo di 150 kg per ripiano obliquo**. Piani d'appoggio con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie all'esecuzione semplice a innesto. Utilizzabili su entrambi i lati. **Carico modulo: 1300 kg**.

Dimensioni di montaggio dell'elemento base: 1360 mm.

Possibilità di regolare le guide di separazione orizzontali con passo da 50 mm. Il blocco lunghezza anteriore è aumentato di 15 mm, in modo da impedire la caduta della merce.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

Elemento di base: Lunghezza nominale + 60mm

Elemento aggiuntivo: Lunghezza nominale + 6 mm

Prof. telaio compl.: Profondità nominale + 36 mm

Uso:

Stoccaggio di contenitori di plastica, vaschette trasparenti, confezioni in cartone e molto altro ancora.

Fornitura:

Scheda tecnica

7 ripiani obliqui, ognuno dotato di: 8 guide di separazione, 2 traverse longitudinali, 2 guide laterali e 1 ripiano di copertura diritto, inclusi i piedini di fissaggio.

Nota:

- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura.**
- **Ancoraggio al pavimento adatto n. art. 990854.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Larghezza	1360 mm
Altezza	2000 mm
Profondità degli scaffali	500 mm
Altezza scaffale	2000 mm
Carico massimo campo	1300 kg
Scaffale di larghezza	1300 mm
Dim. di montaggio elem. base larghezza	1360 mm
Montaggio a cura del cliente	sì
Numero ripiani	7
Profondità	536 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Spessore ripiano	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	Esecuzione zincata
Attributo del nome del prodotto	larghezza 1300 mm
Tipo di prodotto	Scaffalature con ripiani obliqui