

Ripiano obliquo, zincato larghezza ripiano 1000 mm, larghezza 1300 mm, Profondità: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	990612 800
GTIN	4058255012770
Classe articolo	96P

Descrizione**Esecuzione:**

Possibilità di regolare le guide di separazione orizzontali con passo da 50 mm. Il blocco lunghezza anteriore è aumentato di 15 mm, in modo da impedire la caduta della merce.

Fornitura:

Incluse cad. 8 guide di separazione, 2 catenacci longitudinali e 2 guide laterali.

Descrizione tecnica

Larghezza	1300 mm
Campo d'impiego	Scaffalature con ripiani obliqui
Profondità	800 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Spessore ripiano	25 mm
Materiale	Esecuzione zincata
Attributo del nome del prodotto	larghezza 1300 mm
Tipo di prodotto	Ripiano

