

**HOLEX****Goniometro semplice con guida regolabile, Ø Goniometro × Lunghezze dei fianchi: 100X150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	453402 100X150
GTIN	4067263117407
Classe articolo	42F

**Descrizione****Esecuzione:**

Con riga regolabile in lunghezza; estremità della riga smussata a 45°. Goniometro aperto con graduazione 10° - 170°; lettura 1°. **Scala cromata opaca.** Con dado di serraggio. Non temprato.

**Descrizione tecnica**

Ø Goniometro	100 mm
Limite di errore	±30 minuto d'angolo
Risoluzione	1 grado
Lunghezze dei fianchi	150 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprato
Imballaggio	Astuccio
Taratura	F3

Tipo di prodotto

Goniometro

**Servizi**Rapporto di taratura Goniometri / Misuratori d'angoli  
Modello GRAD

025810 GRAD