

HOLEX**Goniometro semplice con guida regolabile, Ø Goniometro × Lunghezze dei fianchi: 200X400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	453402 200X400
GTIN	4067263117421
Classe articolo	42F

Descrizione**Esecuzione:**

Con riga regolabile in lunghezza; estremità della riga smussata a 45°. Goniometro aperto con graduazione 10° - 170°; lettura 1°. **Scala cromata opaca.** Con dado di serraggio. Non temprato.

Descrizione tecnica

Risoluzione	1 grado
Ø Goniometro	200 mm
Limite di errore	±30 minuto d'angolo
Lunghezze dei fianchi	400 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprato
Imballaggio	Astuccio
Taratura	F3

Tipo di prodotto

Goniometro

ServiziRapporto di taratura Goniometri / Misuratori d'angoli
Modello GRAD

025810 GRAD