

**Inserto KOMET® Unisix®, BK2730, Codice modello W29: 18-200****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237080 18-200
GTIN	4047109101036
Classe articolo	24T

**Descrizione****Per :**

n. art. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Nota:****I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Modello: INOX

Codice ISO Inserto: WOEX 040304

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/gir,**Descrizione tecnica**

Descrizione	18-200
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 040304
Tipo	BK2730
Modello	INOX
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	80 m/min	S
a umido max.	idoneo		