



## Inserto KOMET® Unisix®, BK8425, Codice modello W29: 18-030



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236930 18-030
GTIN	4047109179271
Classe articolo	24T

### Descrizione

**Per :**

n. art. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Nota:**

**I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.**

Non utilizzare sui taglienti interni delle punte!

Modello: ST900

Codice ISO Inserto: WOEX 040304

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/gir,

### Descrizione tecnica

Descrizione	18-030
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 040304
Tipo	BK8425
Modello	ST900
Materiale da taglio	HM

Tipo di prodotto

Inserito per foratura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
a umido max.	idoneo		