


 **KOMET**
Inserto KOMET® Unisix®, BK79, Codice modello W29: 34-130**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	237050 34-130
GTIN	4047109072886
Classe articolo	24T

Descrizione**Per :**

n. art. 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Utilizzabili solo con punte di tipo modulare KOMET KUB® a taglio destro a causa della speciale geometria del tagliente.

Modello: INOX

Codice ISO Inserto: WOEX 06T304

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm²: 0,15 mm/gir,

Descrizione tecnica

Descrizione	34-130
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,15 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WOEX 06T304
Tipo	BK79
Modello	INOX

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	80 m/min	S
a umido max.	idoneo		