

**Trapano, Modello: GBM132REK****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075420 GBM132REK
GTIN	3165140797931
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Trapano manuale con potente motore da 750 W e coppia elevata per forature fino a 13 mm su materiali in acciaio.

- **Trasmissione a 2 velocità.**
- **Cuscinetti volventi e a sfera per lavori di precisione e una durata di utilizzo elevata.**
- **Piccolo angolo di 29 mm.**
- **Preselezione continua del numero di giri mediante la rotella di regolazione.**
- **Elettronica di controllo per una perfetta foratura.**
- **Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.**
- **Collo del mandrino con Ø di 43 mm (conforme alla normativa europea) utilizzabile nel supporto di foratura.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Rivestimento morbido.**

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante da 13 mm, impugnatura supplementare, asta di profondità da 210 mm e confezione.

Descrizione tecnica

Mandrino con pinza	1/2 pollice – 20 UNF
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 2 ^a velocità	8 mm

Capacità del mandrino	1,5 - 13 mm
Numero massimo giri 2 velocità	3200 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	7,5 m/s ²
Peso	2,4 kg
Ø Massimo punta elicoidale per legno 2 ^a velocità	20 mm
Potenza assorbita	750 W
Numero massimo giri 1 velocità	1000 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio, 1 ^a velocità	13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno 1 ^a velocità	32 mm
Tensione di rete	230 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Denominazione originale prodotto	GBM 13-2 RE
Tipo di prodotto	Trapano