


CNGA 120412, KBN35M, Modello: MET

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255624 MET
GTIN	4960664544059
Classe articolo	25H

Descrizione
Esecuzione:

Inserti al CBN con rivestimento **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 o 3 taglienti per inserto con speciale smussatura per ottime prestazioni nel taglio interrotto.

Tipo: KBN35M

Esecuzione del tagliente: MET

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 0,3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 180 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 180 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,1 - 0,3 mm

Esecuzione del tagliente	MET
Tipo	KBN35M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	CBN
Codice ISO Inserto	CNGA 120412
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	KBN35M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		