



Trapano avvitatore a batteria, Modello: 71161461



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070200 71161461
GTIN	4014586898919
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità

- Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
- Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
- Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
- Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
- Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all'87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità piccolo e leggero con motore senza spazzole e interfaccia QuickIN. Perfetto per foratura e avvitatura universale fino a 8 mm.

- Trasmissione interamente in metallo con 4 velocità per velocità di taglio ottimali per foratura nel metallo e viti autoforanti fino a 6 mm.
- Motore FEIN PowerDrive senza spazzole con rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- Regolazione meccanica della coppia.

- **Ampia protezione dell'utilizzatore attraverso protezione contro il riavvio, protezione elettronica contro i sovraccarichi e freno.**

Fornitura:

Mandrino QuickIN, clip da cintura, portabit, L-BOXX

Nota:

Per batterie, caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073851 - 073866.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri 3° velocità	1400 min ⁻¹
Peso	1,3 kg
Denominazione originale prodotto	ASCM 18 QSW AS Select
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Numero massimo giri 1 velocità	400 min ⁻¹
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Coppia massima duro	40 Nm
Coppia massima morbido	30 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Tensione batteria	18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo punta elicoidale per legno	40 mm
Numero massimo giri 4° velocità	2500 min ⁻¹
Utilizzo tipico	Medium
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero massimo giri 2 velocità	700 min ⁻¹
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore
USP1	Trasmissione a 4 velocità. 18V
USP2	adatto per legno e acciaio, mandrino a serraggio rapido, campo di serraggio 1,5-13, senza batteria

Accessori

Starter set a batteria Modello 92604324

073832 92604324

Batteria agli ioni di litio Tipo batteria, tensione batteria
FE18 V

073837 FE18