



Trapano avvitatori a batteria, Modello: M18BLDDRC5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070210 M18BLDDRC5
GTIN	4058546477066
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE – Trapani avvitatori a batteria Potenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con **controllo monocella** e **indicazione dello stato di carica**. Robusta **scatola degli ingranaggi in metallo** per garantire una lunga durata. **Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC** con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio M18 Red, caricabatterie M12-18 FC, clip da cintura e custodia HD (valigetta).

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Peso	1,8 kg

Numero massimo giri 2 velocità	1700 min ⁻¹
Numero di batterie contenute	2
Tensione batteria	18 V
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 15 mm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 550 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per legno	52 mm
Coppia massima duro	60 Nm
Utilizzo tipico	Strong
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Denominazione originale prodotto	M18 BLDDRC-502C
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Capacità batteria	5 Ah
Tipo di batteria	Ioni di litio
Imballaggio	Valigetta (HD = Heavy Duty)
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore