

Mitutoyo**Set con calibro a corsoio digitale con sistema AOS, campo di misura 150 mm,
Numero di calibri a corsoio: 10**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412633 10
GTIN	4067263132844
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Il risultato della misurazione è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura elettromagnetico **AOS (Advanced Onsite Sensor)** offre maggiore protezione contro acqua e polvere.

- **Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.**
- **Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.**

Fornitura:

3 x calibri a corsoio n. art. 412632 Dim. 150. Set composto da 10x n. art. 412632, Dim. 150.

Accessori speciali:

Coperchio vano batterie n. art. 412239 Dim. B.

Descrizione tecnica

Lettura	0,01 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Asta di profondità	sì
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm

Altezza cifre display LCD	9 mm
Scostamento di misura E MPE	±0,02 mm
Durata batterie	20000 h
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,4
Numero di batterie contenute	1
Taratura	A1
Lunghezza dei becchi	40 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Metodo di misura dello strumento di misura	procedimento induttivo elettromagnetico
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 10X200 mm	021010 10X200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 10X200 mm	021000 10X200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Coperchio vano batterie Tipo B	412239 B
Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120