

Set con calibro a corsoio digitale TESA-CAL IP67 con asta di profondità tonda, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	405523 3
GTIN	4067263132806
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Scorrimento facile e uniforme del corsoio sulla guida. Struttura robusta per una durata elevata e risultati stabili nel lungo periodo. Grado di protezione elevato contro polvere e liquidi. Di facile lettura, con ampia scala circolare ad alto contrasto. La lunga durata della batteria ne impedisce la frequente sostituzione.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. Set composto da 3× n. art. 412759, Dim. 150.

Descrizione tecnica

Lettura	0,0005 pollici
Risoluzione	mm/pollici
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Lettura	0,01 mm

Scheda tecnica

Taratura	A1
Altezza cifre display LCD	11 mm
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Spegnimento automatico	sì
Lunghezza dei becchi	40 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by	sì
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Commutazione in stand-by	sì
Asta di profondità	sì
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Durata batterie	12000 ore
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute	1
Asta di profondità	Ø 1,6
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/405523-3>