



**Set con calibro a corsoio digitale TWIN-CAL IP67 con asta di profondità tonda, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 10**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	405521 10
GTIN	4067263132721
Classe articolo	45A

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Scorrimento facile e uniforme del corsoio sulla guida.**
- **Struttura robusta per una durata elevata e risultati stabili nel lungo periodo.**
- **Grado di protezione elevato contro polvere e liquidi.**
- **Di facile lettura, con ampia scala circolare ad alto contrasto.**
- **La lunga durata della batteria ne impedisce la frequente sostituzione.**

### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

### Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. Set composto da 10x n. art. 412785, Dim. 150.

### Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

## Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero

Asta di profondità	Ø 1,6
Asta di profondità	sì
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Lettura	0,01 mm
Durata batterie	12000 h
Commutazione in stand-by	sì
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Lettura	0,0005 pollici
Lunghezza dei becchi	40 mm
Dimensioni internazionali	CR2032
Spegnimento automatico	sì
Norma	ISO 13385
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Risoluzione	mm/pollici
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Taratura	A1
Altezza cifre display LCD	11 mm
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	TESA Link Connector TLC
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Interfaccia USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 10X200 mm	021010 10X200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 10X200 mm	021000 10X200

---

## Accessori

Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello USB	498918 USB
Cavo trasmissione dati TLC, 2 m Modello D	498918 D
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032