

**Inserto per tornitura CNGA 120404, CBN (0°), Modello: ME****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255608 ME
GTIN	4960664598892
Classe articolo	25H

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserti al CBN con rivestimento **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 o 3 taglienti per inserto.

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 200 m/min
Esecuzione del tagliente	ME
Condizione di taglio	continuo
Tipo	KBN05M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	CBN

Codice ISO Inserto	CNGA 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Attributo del nome del prodotto	KBN05M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		