

ELTEN

Stivali, nero/blu STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3, Numero di scarpa UE: 36



Dati di ordinazione

Numero d'ordine

092271 36

GTIN

Classe articolo

09P

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza STEFANO della gamma di prodotti ELTEN WELLMAXX.

- **Tomaia in robusto cuoio.**
- **Fodera in tessuto traspirante.**
- **Linguetta chiusa e imbottita.**
- **Sistema di chiusura BOA® Fit.**
- **Interno della suola in materiale Infinergy® della BASF per un effetto ammortizzante su tutta la pianta del piede.**
- **Suola in PU/PU antiscivolo SAFETY-GRIP.**
- **Soletta ESD ARTISAN.**
- **Spunterbo in PU per la protezione della tomaia.**
- **Strisce riflettenti per una migliore visibilità.**
- **Caratteristiche ESD.**

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|---|
| Caratteristica | Sistema di chiusura a rotazione |
| Norma | Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191 |
| Materiale puntale protettivo | Acciaio |
| Grado di protezione | S3 |
| Genere | da uomo |
| Resistenza antiperforazione | Tessuto |
| Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD |
| Caratteristica della suola | Suola Infinergy |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa di sicurezza |

Accessori

| | |
|--|-----------|
| SoletteSensiCare Low Numero di scarpa UE 36 | 092835 36 |
| SoletteSensiCare Medium Numero di scarpa UE 36 | 092836 36 |
| SoletteSensiCare High Numero di scarpa UE 36 | 092837 36 |