

**Portainseriti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260611 16/10
GTIN	4045197653239
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄ portainseriti neutri	13 mm
Set di viti per inserti	269028 2
Lunghezza complessiva L portainseriti neutri	100 mm
Inserto adatto	RC.X 1003
Misura inserto	10 mm
Sporgenza totale L ₁ portainseriti neutri	20,3 mm
Dimensione codolo	16 mm
Vite per sottoplacchetta	269013 2
Sottoplacchetta	269005 11
Codice ISO portautensile	SRDCN 1616H10
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	30 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Tipo di prodotto

Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	269013 2
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Sottoplacchetta Modello 11	269005 11
Set di viti per inserti Modello 2	269028 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500