

**Garant****SOGX 100408, HB6535, Modello: ST900**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	234072 ST900
GTIN	4045197697806
Classe articolo	21E

## Descrizione

**Per:**

GARANT Power Drill n. art. 234000 – 234025.

**Raccomandazioni:**

Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l'avanzamento al 70%.

Avanzamento f: 0,08 - 0,16 mm/gir.

## Descrizione tecnica

Modello	ST900
Serie	Power Drill
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	SOGX 100408
Tipo	HB6535
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,08 - 0,16 mm/gir.
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	270 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	150 m/min	M
CuZn	limitatamente adatto	250 m/min	N
a umido max.	idoneo		