



Calibro a corsoio in esecuzione leggera, Campo di misura: 700mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412770 700
GTIN	4067263118961
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio da officina in **esecuzione leggera**. **Lettura senza errore di parallasse** con contrasto massimo grazie alla scala graduata bianca su superficie nera. Proprietà di guida e di scorrimento ottimale grazie alla guida prismatica doppia interna. Becchi di misura rimuovibili in acciaio inossidabile, temprato e rettificato.

Accessori speciali:

Becchi di misura 125 mm, 150 mm.

Descrizione tecnica

Campo di misura	0 - 700 mm
Ø Misura aggiuntiva interna	10 mm
Peso	0,7 kg
Lettura nonio	1/20
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	A1
Limite di errore	0,09 mm
Lunghezza dei becchi	90 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico

Scheda tecnica

Tutti i componenti

temprato

Tipo di prodotto

Calibro a corsoio da officina

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/412770-700>