

**Cella di carico idraulica, Campo di misura: 0-40kN****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479131 0-40
GTIN	4067263130338
Classe articolo	47F

Descrizione**Esecuzione:**

Cella di carico idraulica con manometro digitale. Struttura meccanica semplice e robusta, ideale per condizioni di esercizio estreme. Display a 4 cifre con retroilluminazione per una visualizzazione diretta e una lettura ottimale del valore della forza.

Il display grafico supplementare con funzione di lancetta visualizza la tendenza del carico nominale momentaneo. Memoria min. / max. e funzione di tara sono selezionabili indipendentemente dalla visualizzazione principale. CPG1200 dispone di un'interfaccia micro USB per garantire una trasmissione dati facile e a prova di guasti. 3× filettature di fissaggio M5 nella base del corpo.

Vantaggi:

In caso di utilizzo conforme, viene concessa una garanzia di tenuta di 5 anni.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso display, 3 batterie n. art. 081561 Dim. LR6, certificato di collaudo e valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Ø Pistone	45 mm
Ø Rilevatore di forza	75 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Risoluzione	0,01 kN
Temperatura di esercizio	-10 - 50 °C
Altezza rilevatore di forza	30 mm
Errore max.	±0,5 del valore finale del campo di misura ±1 cifra %
Campo di misura	0 - 40 kN
Display retroilluminato	sì
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Scatola dinamometrica