

Garant

**Punta forante in metallo duro SDS-plus, Ø × Lunghezza complessiva:
6,5X110mm**

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 789040 6,5X110 |
| GTIN | 4067263125709 |
| Classe articolo | 71C |

Descrizione**Esecuzione:**

Testa foratrice a sezione quadra. **Geometria 4×90°** con **speciali taglienti della stessa altezza** e spallamenti robusti per una foratura precisa e corretta, in modo da garantire un posizionamento professionale degli ancoraggi e un fissaggio sicuro dei tasselli. Corpo di foratura a 4 spirali per una foratura comoda e silenziosa con vibrazioni ridotte e un inserimento ottimale nel foro.

Protezione rinforzata radiale che previene l'agganciamento in caso di impatto con il rinforzo e garantisce una maggiore durata. Inserto robusto in metallo duro **monoblocco** con 4 taglienti, fissato come elemento intero nella carota. Pericolo di rottura notevolmente inferiore.

Vantaggi:

- **Le spirali di scarico corte consentono di rimuovere velocemente la polvere di trapanatura.**
- **Segni di usura: per valutare se l'utensile è ancora idoneo all'esecuzione di fori adatti all'applicazione dei tasselli.**
- **Il design 4×4 garantisce una concentricità radiale precisa e riduce al minimo l'usura e le perdite per attrito.**

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura – con massimo comfort di foratura.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Lunghezza elica | 50 mm |
| Materiale da taglio | HM |
| Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione |
| Codolo | SDS Plus |
| Tipo di prodotto | Punta per pietra |

