

Garant GRIDLINE

Cassetti ESD 50 kg, 26×24G, Altezza frontalini cassette: 125mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972453 125
GTIN	4067263126317
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassette di 75 mm).

Portata 50 kg.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciato ESD**.

Descrizione tecnica

Campo d'impiego	Cassettiera per utensili
Profondità utile	600 mm
Profondità utile in G	24
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Altezza utile	100 mm
Peso	15 kg
Larghezza utile	650 mm
Larghezza utile in G	26
Altezza frontalino	125 mm

Portata cassette/ripiani estraibili	50 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×24G
Tipo di prodotto	Cassetto