

Garant GRIDLINE

**Cassetto ESD, 36×24G, Altezza frontalini cassette: 75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972473 75
GTIN	4067263126416
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

**Cassetti a estrazione totale** con sblocco a una mano.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 50 kg.

**Fornitura:**

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

**Verniciatura:**

Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

**Descrizione tecnica**

Peso	16 kg
Con cassetti con sblocco di sicurezza	no
Altezza frontalino	75 mm
Profondità utile in G	24
Altezza utile	50 mm
Superficie utile dei cassetti in G	36×24
Profondità utile	600 mm
Larghezza utile	900 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	50 kg

Larghezza utile in G	36
Campo d'impiego	Cassettiera per utensili
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	36×24G
Tipo di prodotto	Cassetto