

Garant GRIDLINE

Cassetto ESD, 36×24G, Altezza frontalini cassette: 150mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972473 150
GTIN	4067263126447
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano.

Fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Portata 50 kg.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Descrizione tecnica

Con cassetti con sblocco di sicurezza	no
Larghezza utile in G	36
Profondità utile	600 mm
Profondità utile in G	24
Portata cassetti/ripiani estraibili	50 kg
Peso	20 kg
Superficie utile dei cassetti in G	36×24
Altezza frontalino	150 mm
Campo d'impiego	Cassettiera per utensili

Larghezza utile	900 mm
Altezza utile	125 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	36×24G
Tipo di prodotto	Cassetto