

Garant GRIDLINE

Cassettiera ESD per utensili con cassetti 50 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/10**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	972460 1000/10
GTIN	4067263126553
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Cassettiera per utensili **conduttiva ESD**, a norma DIN EN 61340-5-1. Cassettiera per utensili 40×28G completa di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale**. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Incluso cavo di messa a terra ESD.

Verniciatura:

Corpo e cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

- **Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.**
- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.**

Descrizione tecnica

Larghezza	1000 mm
Peso	162 kg

Profondità	700 mm
Altezza utile	900 mm
Altezza	1000 mm
Superficie utile dei cassettei in G	36×24
Cassetti profondità utile in G	24
Profondità utile cassettei	600 mm
Cassetti larghezza utile in G	36
Larghezza utile cassettei	900 mm
Portata cassettei/ripiani estraibili	50 kg
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	36×24G
Tipo di prodotto	Cassettiera per utensili

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Corpi delle cassetteiere per utensili ESD per cassettei Altezza 1000 mm	972470 1000
Cassetto ESD Altezza frontalini cassettei 100 mm	972473 100
Cassetto ESD Altezza frontalini cassettei 75 mm	972473 75
Cassetto ESD 100 mm	972474 100
Cassetto ESD 75 mm	972474 75