



Testina a regolazione micrometrica KOMET® B301, Ø Dmin.: 178mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238301 178
GTIN	4047109005792
Classe articolo	24B

Descrizione

Esecuzione:

Con attacco ABS® B301 e per l'alloggiamento delle cartucce di precisione M302.

L'incremento minimo sul Ø è pari a 0,002 mm tramite nonio. Alimentazione centrale del lubrorefrigerante fino al tagliente.

Uso:

Per l'alesatura da Ø 29,5 fino a 199 mm.

Regolazione della cartuccia in posizione serrata per la massima precisione di lavorazione.

Nota:

Si prega di ordinare separatamente la cartuccia di precisione n. art. 238310 (M302) e gli inserti (vedi gruppo 26).

Passaggio interno per LR: sì

Campo mandrino: 178 - 199 mm

Sporgenza totale L₁: 90 mm

Ø codolo ABS® D_s: 100

Impiego: 238310 70

Set di viti di serraggio: 249900 SW10/30

Descrizione tecnica

Impiego	238310 70
Campo mandrino	178 - 199 mm
Ø Minimo D _{min}	178

Ø Codolo ABS® D _s	100
Sporgenza totale L ₁	90 mm
Set di viti di serraggio	249900 SW10/30
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Set di viti di serraggio DIN 913 10 pezzi Trasmissione SW10/30	249900 SW10/30
Cartuccia di precisione KOMET® M302 Modello 70	238310 70