



## Testina a regolazione micrometrica KOMET® B301, Ø Dmin.: 47mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 238301 47     |
| GTIN            | 4047109005693 |
| Classe articolo | 24B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Con attacco ABS® B301 e per l'alloggiamento delle cartucce di precisione M302.**

L'incremento minimo sul Ø è pari a 0,002 mm tramite nonio. Alimentazione centrale del lubrorefrigerante fino al tagliente.

#### Uso:

**Per alesature da Ø29,5 a 121 mm.**

Regolazione della cartuccia in posizione serrata per la massima precisione di lavorazione.

#### Nota:

Si prega di ordinare separatamente la cartuccia di precisione n. art. 238310 (M302) e gli inserti.

### Descrizione tecnica

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Ø Codolo ABS® D <sub>s</sub>    | 40                   |
| Ø Minimo D <sub>min</sub>       | 47                   |
| Impiego                         | 238310 30            |
| Sporgenza totale L <sub>1</sub> | 60 mm                |
| Set di viti di serraggio        | 249900 SW5           |
| Ø Campo mandrino                | 47 - 57 mm           |
| Codolo                          | ABS                  |
| Utilizzo foro                   | Foratura trasversale |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Utilizzo foro            | Uscita obliqua   |
| Utilizzo foro            | Foratura obliqua |
| Passaggio interno per LR | sì               |
| Tipo di prodotto         | Mandrino         |

---

## Accessori

|   |           |
|---|-----------|
| Cartuccia di precisione KOMET®M302 Modello 30 | 238310 30 |
|---|-----------|