

Garant GRIDLINE

Alloggiamento ESD 24G per la dotazione personalizzata con cassette, 20×20G, Altezza alloggiamento: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972040 200
GTIN	4067263126690
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Corpo per cassette in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale e guide telescopiche differenziali**, portata di 75 kg. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Uso:

Corpo per cassette per la dotazione individuale di postazioni di lavoro ESD n. art. 972010 – 972015, postazioni di lavoro ESD con regolazione dell'altezza n. art. 972017, banchi da lavoro ESD n. art. 972150 – 972195.

Verniciatura:

Corpo in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciato ESD**.

Nota:

- **Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD. Accertarsi che la somma delle altezze frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile del corpo della cassettera.**
- **Per ogni cassettera è possibile prevedere un solo cassetto con altezza frontalini da 50 mm, da inserire esclusivamente nella posizione più alta.**

Descrizione tecnica

Altezza	200 mm
Altezza utile	125 mm
Larghezza in G	24
Profondità	650 mm

Scheda tecnica

Larghezza	600 mm
Peso	9,6 kg
Altezza utile per cassetti	125 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Profondità in G	26
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/972040-200>