

Garant GRIDLINE

Cassetti ESD, 20×20G, Altezza frontalini cassetti: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	972045 300
GTIN	4067263129707
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).

Per:

Tutti gli alloggiamenti ESD 24G.

Verniciatura:

Corpo e frontalino dei cassetti in grigio chiaro simile a RAL 7035, **termoverniciati ESD**.

Nota:

Per ogni cassettera è possibile prevedere un solo cassetto con altezza frontalini da 50 mm, da inserire esclusivamente nella posizione più alta.

Descrizione tecnica

Altezza utile	275 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Larghezza utile in G	20
Larghezza utile	500 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Profondità utile in G	20

Scheda tecnica

Altezza frontalino	300 mm
Profondità utile	500 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	20×20G
Tipo di prodotto	Cassetto