

Garant GRIDLINE

Ripiano estraibile 75 kg, 36×20G, Altezza montato: 75mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930764 75
GTIN	4067263125747
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Ripiano a **estrazione totale**. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, altezza montati 75 mm. Senza fori per divisori fessurati.

Fornitura:

Ripiano estraibile completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non adatto almontaggio in corpi su ruote.

Descrizione tecnica

Peso	13,85 kg
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Altezza montato	75 mm
Campo d'impiego	Cassettiera per utensili
Larghezza utile in G	36
Superficie utile dei cassette in G	36×20
Profondità utile in G	20
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	36×20G
Larghezza utile	900 mm
Profondità utile	500 mm
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile