



Punta a inserti KOMET KUB Quatron® Codolo combinato, 2xD, Ø DC m7: 38mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	235500 38
GTIN	4047109026353
Classe articolo	24P

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo combinato.

- Canolini per il lubrorefrigerante ottimizzati per garantire una sicura evacuazione dei trucioli.
- Angolo di affilatura a 174° per fondo del foro quasi piano.

Uso:

- Utilizzo fisso e rotante.
- Per condizioni di foratura difficili (crosta di laminazione, getti di ghisa, taglio interrotto).
- Per fori con tolleranza $\pm 0,2$ mm.

Con inserti n. art. 236520 – 236576.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

per Ø in pollici: 1 1/2 pollici

Sporgenza totale L_A: 115 mm

Ø codolo D_s: 32 mm

Lunghezza codolo L_s: 60 mm

Codice ISO Inserto: SOEX 120508 44-..

Set di viti per inserti: 239652 20IP (6,3 Nm)

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)
Codice ISO Inserto	SOEX 120508 44-..

Lunghezza utile L ₁	76 mm
Ø Codolo D _s	32 mm
Numero taglienti Z	1
Lunghezza codolo L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø Nominale D	38
Per Ø in pollici	1 1/2 pollici
Lunghezza complessiva L	175 mm
Sporgenza totale L _A	115 mm
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	2×D
Codolo	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro	Centratura
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Utilizzo foro	Foratura trasversale
Utilizzo foro	Foratura passante
Utilizzo foro	Conca
Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Bit Precision per viti con impronta Torx Plus®, gambo E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP

Lama da 8 mm, con magnete con attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm

659874 50