

**Set di barre alesatrici in metallo duro destra, a destra, Modello: SET06****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260389 SET06
GTIN	4067263132103
Classe articolo	29W

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	C08K SCLCR 06
Codice ISO portautensile	C10K SCLCR 06
Codice ISO portautensile	C12M SCLCR 06
Spostamento centrale L ₃	5 mm
Spostamento centrale L ₃	6 mm
Spostamento centrale L ₃	8 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Normativa	DIN 8024

Ø Preforatura minimo D_{min}	10 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	12 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	14 mm
Altezza di serraggio L_2	7,6 mm
Altezza di serraggio L_2	9,6 mm
Altezza di serraggio L_2	11,5 mm
Inserto adatto	CC.. 0602..
Ø Codolo D_s	8 mm
Ø Codolo D_s	10 mm
Ø Codolo D_s	12 mm
Tipo di impiego	a destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Barra alesatrice