



Testina a regolazione micrometrica KOMET® B301, Ø Dmin.: 100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238301 100
GTIN	4047109005754
Classe articolo	24B

Descrizione

Esecuzione:

Con attacco ABS® B301 e per l'alloggiamento delle cartucce di precisione M302.

L'incremento minimo sul Ø è pari a 0,002 mm tramite nonio. Alimentazione centrale del lubrorefrigerante fino al tagliente.

Uso:

Per alesature da Ø29,5 a 121 mm.

Regolazione della cartuccia in posizione serrata per la massima precisione di lavorazione.

Nota:

Si prega di ordinare separatamente la cartuccia di precisione n. art. 238310 (M302) e gli inserti.

Descrizione tecnica

Ø Minimo D _{min}	100
Impiego	238310 60
Ø Codolo ABS® D _s	80
Sporgenza totale L ₁	90 mm
Set di viti di serraggio	249900 SW10
Ø Campo mandrino	100 - 121 mm
Codolo	ABS
Utilizzo foro	Foratura trasversale

Utilizzo foro	Uscita obliqua
Utilizzo foro	Foratura obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Cartuccia di precisione KOMET®M302 Modello 60	238310 60
---	-----------