

Garant**Set GARANT Master Eco HB7130-2, sinistra, Dimensione codolo: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255163 25
GTIN	4067263135500
Classe articolo	29W

Descrizione**Fornitura:**

1× portainseriti con bloccaggio n. art. 250001 e 40× inserti n. art. 250158 HB7130-2.

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Ampiezza funzionale L ₄	32 mm
Norma	Norma interna
Norma	DIN ISO 5610
Dimensione codolo	25 mm
Inserito adatto	CN.. 1204..
Lunghezza complessiva L	100 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2525H12
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa