

Cinghia a 2 componenti con tenditore e gancio, Lunghezza: 8m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086220 8
GTIN	4049924500070
Classe articolo	08Z

Descrizione

Esecuzione:

Nastri molto robusti, poco elastici, con rivestimento resistente in PU (EN 12195-2). Cricco e ganci robusti, resistenti alla corrosione, di facile utilizzo.

Uso:

Per **fissare al pavimento, bloccare e serrare insieme** componenti sia in officina sia per il trasporto.

Nota:

Le cinghie non hanno una codifica cromatica. I colori possono essere diversi.

Descrizione tecnica

Forza di serraggio massima LC	2000 daN
Larghezza cintura	50 mm
Lunghezza	8 m
Prearico con forza manuale (50 daN)	300 daN
Norma	EN12195-2
Tipo di prodotto	Cinghia con tenditore