



Avvitatore a batteria speciale, Modello: C18RAD-0



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore angolare a batteria e avvitatore a cricchetto MILWAUKEE

- **Elettronica REDLINK™ con regolazione continua della velocità, rotazione oraria e antioraria e protezione contro i sovraccarichi.**
- **Illuminazione a LED del campo di lavoro.**
- **Batterie agli ioni di litio Red con controllo monocella e indicazione dello stato di carica.**

Trapani avvitatori **angolari** compatti, leggeri e maneggevoli per punti di difficile accesso, esecuzione compatta – **solo 95 mm di misura angolare**. Regolazione elettronica di coppia in 10 posizioni più posizione di foratura, mandrino autoserrante **FIXTEC**. Il LED rosso segnala il raggiungimento della coppia.

Vantaggi:

Molto compatto, misura angolare di soli 95 mm.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie e valigetta di trasporto.

Senza batteria e caricabatterie.

Nota:

Batteria adatta n. art. 073816 Dim.MB18.

Descrizione tecnica

Utilizzo tipico	Strong
Peso	1,9 kg
Coppia massima duro	20 Nm
Forma	Trapano avvitatore angolare
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	10 mm
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	C18RAD-0
Ø Massimo punta elicoidale per legno	28 mm
Portautensile	Ø 1,0 – 10 mm
Numero massimo giri 1 velocità	0 - 1500 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Numero di batterie contenute	0
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
adatto per materiale	Acciaio
adatto per materiale	Legno
adatto per materiale	Pietra
Tipo di prodotto	Avvitatori

Accessori

Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C
Starter set a batteria Modello M18NRG5	073839 M18NRG5
Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC