

HOLEX**Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,30 mm, Ø Spazzole D1×
Larghezza utile L1: 40X10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5740 40X10
GTIN	4067263136354
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Qualità di filo speciale ondulato, Ø codolo 6 mm.

Corrisponde al n. art. 574050.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.

Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

Descrizione tecnica

Ø Spazzola D ₁	40 mm
Spessore setole	0,3 mm
Larghezza utile L ₁	10 mm
Lunghezza utile H ₁	9 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Numero massimo giri	18000 min ⁻¹

Materiale guarnizione	filo in acciaio
Trecce	ondulata
Tipo di prodotto	Spazzola circolare

Accessori

Spazzola circolare con gambofilo in acciaio 0,30 mm Ø spazzole D1×larghezza utile L1 40X10 mm	574050 40X10
--	--------------