

Spazzola circolare filo in acciaio 0,50 mm, Ø Spazzole D1ר Foro d 1 / Filettatura M: 115XM14mm



## Dati di ordinazione

| Numero d'ordine | GG5712 115XM14 |
|-----------------|----------------|
| GTIN            | 4067263136187  |
| Classe articolo | GGN            |

## **Descrizione**

### **Esecuzione:**

Spazzola circolare diritta con filo liscio da 0,50 mm, **intrecciato** e saldamente unito al corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura. Come n. art. 571203.** 

#### Uso:

Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravvivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme. **Intrecciato verso sinistra** per evitare una torsione precoce. Con **filettatura interna M14**, per l'attacco diretto **su smerigliatrici angolari.** 

## **Descrizione tecnica**

| Numero massimo giri       | 12500 min <sup>-1</sup> |
|---------------------------|-------------------------|
| Filettatura M             | M14                     |
| Spessore setole           | 0,5 mm                  |
| Larghezza utile L₁        | 14 mm                   |
| Ø Spazzola D <sub>1</sub> | 115 mm                  |
| Numero di trecce          | 20                      |



| Lunghezza utile H₁    | 24 mm              |
|-----------------------|--------------------|
| Materiale guarnizione | filo in acciaio    |
| Tipo di prodotto      | Spazzola circolare |

# Accessori

Spazzola circolarefilo in acciaio 0,50 mm  $\varnothing$  Spazzole D1×  $\varnothing$  Foro d 1 / filettatura M 115XM14 mm

571203 115XM14