

metabo**Trapani avvitatori a batteria, Modello: 602316500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	P07005 602316500
GTIN	4007430326324
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole con la massima potenza per le applicazioni più complesse.

- **Trapano avvitatore a percussione a batteria e senza spazzole con un'ottima potenza per le applicazioni più complesse**
- **Potente motore brushless per la massima efficienza e una lunga durata della batteria**
- **Meccanismo a percussione ad alte prestazioni per ottenere i migliori risultati di lavoro**
- **Luce da lavoro integrata per illuminare l'area di lavoro**
- **Coppia regolabile: 0,7 – 8 Nm**
- **Con pratico gancio da cintura e portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra**
- **Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione**
- **Molti marchi, un unico sistema a batteria: questo prodotto può essere abbinato a tutti gli accumulatori e caricabatterie da 18 V dei marchi CAS (www.cordless-alliance-system.com)**

Fornitura:

Mandrino autoserrante, gancio da cintura e portabit, 2 accumulatori Li-Power (18 V / 4,0 Ah), caricabatterie ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	2
Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	4 Ah
Struttura del motore	senza spazzole
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso senza batteria	1,2 kg
Ø Massimo punta elicoidale per legno	38 mm
Denominazione originale prodotto	SB 18 LT BL
Peso con batteria	1,9 kg
Imballaggio	Metabox
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Utilizzo tipico	Strong
Coppia massima duro	75 Nm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Coppia massima morbido	34 Nm
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 600 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2100 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore a percussione